





SCHEDA TECNICA

STECCHINE DI MYLAR -ART. VARI

Descrizione	Stecchine di mylar spessore 25/100 – 35/100 art. vari.		
Materiale	Mylar di colore avorio/beige (PET 1), 1° scelta certificato per alimenti		
Dimensioni, articoli e forme	Vedi sito internet : https://www.pirsafa.com/it/accessori-camiceria.php		
Packaging	In buste di plastica (LDPE 4) da pz 10.000, dentro a scatole di cartone ondulato (PAP 20).		
Precauzioni per l'utilizzo e punto di fusione del mylar	<ol style="list-style-type: none"> 1) Estrarre le stecchine dal collo della camicia, prima di ogni lavaggio o stiraggio; 2) Punto di fusione del Mylar: 150° C. 		
Stoccaggio in magazzino	Lontano da fonti di calore e luce solare diretta ed in ambienti con temperatura costante e compresa tra i +5°C e +30°C.		
Etichettatura ambientale imballaggi (Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stecchine di mylar (PET 1) 2. Scatola di cartone ondulato (PAP 20) 3. Nastro adesivo: Polipropilene (PP 5) 4. Busta trasparente contenente 10000 pz: Polietilene a bassa densità (LDPE 4) 		
		<p>1-3-4:  PLASTICA</p> <p>2:  CARTA</p>	
	<i>Vedi le regole del Comune di appartenenza</i>		

